



Röravskärare med 1 skärtrissa för stålrör, för rör upp till: 1.1/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	815001 1.1/4
GTIN	4018754329700
Artikelklass	83A

Beskrivning

Utförande:

Stomme av högvärdigt stål, sänksmidd, slitstark spindelmed plasthandtag. **Skärtrissa** för stålrör a högvärdigt stål, exakt härdad för lång användningstid. **Styrrullar** av specialstål, förkromade.

Användningsdata:

För ren och rätvinklig kapning av rör.

Vid avskärning valsas den yttre graden automatiskt in. Efter snittet kan gängan skäras direkt.

Teknisk beskrivning

skärtrissans bredd	14 mm
tillverkarens beteckning	Rörkap RAPID 14000+2
skärtrissans Ø	25 mm
för rörytter-Ø	1/8 – 1.1/4 tum
skärtrissans hål	7,6 mm
Antal styrrullar	2
Antal skärtrissor	1
Produktslag	Rörkapare

Tillbehör

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp
till 35 mm

814920 35