



Röravskärare med 3 skärtrissor för stålrör, för rör upp till: 1.1/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	815101 1.1/4
GTIN	4018754329717
Artikelklass	83A

Beskrivning

Utförande:

Stomme av högvärdigt stål, sänksmidd, slitstark spindelmed plasthandtag. **Skärtrissa** för stålrör a högvärdigt stål, exakt härdad för lång användningstid. **Styrrullar** av specialstål, förkromade.

Användningsdata:

För ren och rätvinklig kapning av rör.

Denna röravskärare kan användas för kapning av redan dragna rör. Eftersom verktyget fungerar ungefär som en spärrnyckel är ett rörelseområde på 120° tillräckligt.

Teknisk beskrivning

skärtrissans håll	7,6 mm
för rörytter-Ø	1/8 – 1.1/4 tum
tillverkarens beteckning	Rörkap RAPID 14001+3
skärtrissans bredd	19 mm
skärtrissans Ø	25 mm
Antal styrrullar	0
Antal skärtrissor	3
Produktslag	Rörkapare

Tillbehör

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm

814920 35