



Manuell provbänk vertikal, Typ: 1500



Beställningsdata

Ordernummer	479029 1500
GTIN	2050002071582
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

- **Robust provbänk för digital handkraftmätinstrument.**
- **Exakt, linjärstyrd mekanik, individuellt positionerbar.**

Spakversion med stor förflyttning för varje spakvarv. Manöverspak omkopplingsbar mellan vinkel och position för optimal manövrering.

Användningsdata:

För enkla ej hastighetsberoende material- och komponenttest inom kvalitetssäkring eller produktion.

leveransinnehåll:

Inklusive 4 st fästsruvar för kraftmätinstrument och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Digitala kraftmätinstrument nr 479025 – 479027 och tillbehör nr 479033 – 479039.

Teknisk beskrivning

Strömbrytare	nej
maximalt användningsområde	1500 N
Längd	279 mm

Bredd	203 mm
Matning (största slaglängd)	150 mm
Matning (per varv)	76 mm
höjd	799 mm
vikt	9,1 kg
Serie	MTL-330
Drivanordning	Spak
Produktslag	Provställning