



Manuell provbänk vertikal, Typ: 2000



Beställningsdata

Ordernummer	479029 2000
GTIN	2050002071599
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

- **Robust provbänk för digital handkraftmätinstrument.**
 - **Exakt, linjärstyrd mekanik, individuellt positionerbar.**
- Rattversion för långsam kraftuppbyggnad vid stor provningskraft.

Användningsdata:

För enkla ej hastighetsberoende material- och komponenttest inom kvalitetssäkring eller produktion.

leveransinnehåll:

Inklusive 4 st fästsruvar för kraftmätinstrument och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Digitala kraftmätinstrument nr 479025 – 479027 och tillbehör nr 479033 – 479039.

Teknisk beskrivning

Matning (per varv)	0,76 mm
Bredd	203 mm
höjd	799 mm

Serie	MTH-550
Längd	279 mm
maximalt användningsområde	2000 N
vikt	10 kg
Strömbrytare	nej
Matning (största slaglängd)	100 mm
Drivanordning	handratt
Produktslag	Provställning