

BENNING**Eluttagsprovare, Typ: SDT1****Beställningsdata**

Ordernummer	473275 SDT1
GTIN	4014651200531
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Snabb och enkel kontroll av att jordade eluttag är korrekt anslutna. Ledningsdragningsfel, till exempel saknade PE-, N- och L-ledare samt förväxling av L- och PE-ledare, visas entydigt med hjälp av 3 lysdioder. En lättförståelig statusstabell informerar om korrekt anslutning (OK, grönt) och slag av förekommande fel (rött) hos det jordade eluttaget.

- **Aktivt PE-test med beröringselektrod och LC-display varnar för en pålagd farlig beröringsspänning (>50 V) vid skyddsjordanslutningen (PE).**
- **Provknapp för utlösning av 30 mA FI/RCD-skyddsbrytare.**
- **Entydig visning med hjälp av lysdioder och LC-display.**

Användningsdata:

Eluttagstest, provning 30 mA FI/RCD-skyddsbrytare.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	SDT 1
Energiförsörjning	Nätdriven
vikt	70 g
Kontaktutförande	SCHUKO® jordat eluttag

Stickkontakttyp	F
Bredd	72 mm
Längd	78 mm
Djup	80 mm
Produktslag	Kontinuitets- och ledningsprovare