

**KOMET UniTurn® svarvklämhallare för vertikal användning (utan invändig skärhållare) D = 6 mm, Skaft-Ø d / hål-Ø d1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270533 25
GTIN	2050002065093
Artikelklass	24U

**Beskrivning****Utförande:**

Optionalt urval med 4 olika slag av kylvätsketillförsel. Enkel inställning med bara två pinnskruvar.

**Fördel:**

ME-spännsystemet möjliggör tack vare helomlindningen optimal precision och stabilitet.

**Användningsdata:**

Speciellt vid långa utkragningar för att reducera vibrationer.

**Teknisk beskrivning**

L <sub>1</sub>	110 mm
Överfallsmutter	279715 2
tillverkarens beteckning	AY7P
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare