

SIMTEK**simturn AX ursvarvningssats höger, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 1,4mm**

Beställningsdata

Ordernummer	270547 1,4
GTIN	2050002065321
Artikelklass	24U

Beskrivning

Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Teknisk beskrivning

Invändig	nej
maximalt stickdjup t _{max}	0,15 mm
f	0,6 mm
radie R	0,1 mm
för hål från Ø D _{min}	1,4 mm
Ø D	4 mm
tillverkarens beteckning	A52VX800
Effektiv längd	10,2 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 10,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		

Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		