

**SIMTEK****simturn AX ursvarvningssats höger, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,2mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	270549 3,2
GTIN	2050002065390
Artikelklass	24U

## Beskrivning

### Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

## Teknisk beskrivning

maximalt stickdjup t <sub>max</sub>	0,2 mm
Ø D	4 mm
Invändig	nej
f	1,45 mm
radie R	0,15 mm
för hål från Ø D <sub>min</sub>	3,2 mm
tillverkarens beteckning	APP9X800
Effektiv längd	15,2 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		

Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		