

**simturn AX ursvarvningssats höger, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 6,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270549 6,2
GTIN	2050002065437
Artikelklass	24U

**Beskrivning****Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

**Teknisk beskrivning**

Invändig	nej
f	2,95 mm
Ø D	6 mm
för håll från Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
radie R	0,2 mm
maximalt stickdjup t <sub>max</sub>	0,5 mm
tillverkarens beteckning	AG74X800
Effektiv längd	15,2 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		

Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		