

uvex

Snörkänga, svart uvex 1, S2, EU-skostorlek: 41



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 092118 41 |
| GTIN | 4031101534831 |
| Artikelklass | 04V |

Beskrivning

Utförande:

Sportig, extra lätt och rörlig skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.

- **Ovanmaterial av mikrovelour.**
- **Distance-Mesh fodermaterial.**
- **100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.**
- **Gångsula av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.**
- **Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.**
- **ESD-utrustning.**

Snörkänga med mjuk vadderad kant samt vadderad dammtät plös.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S2

Material tåhätta: Komposit

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|-----------|
| metall- och läderfri utrustning | ja |
| Skotyp | snörkänga |

| | |
|--|---|
| material innerfoder | Distance Mesh |
| Norm | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 |
| uttagbar fotbädd | ja |
| Lås | snöre |
| Energiupptagning i klacken | ja |
| olje- och bensinbeständig sula | ja |
| antistatisk | ja |
| Ovanläder | vattenavstötande Hightech-Microvelour |
| EU-skostorlek | 41 |
| halkskydd | ja |
| lämplig för kromallergiker | ja |
| Färg | svart / gul |
| Vattentäthet för hela skon | ja |
| Material tåhätta | Komposit |
| Skyddsklass | S2 |
| mot vatteninträngning och vattenabsorption | ja |
| Material yttersula | Polyuretan |
| Serie | uvex 1 |
| Kön | Herr |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD |
| Produktslag | Skyddsstövlar |