

**simturn AX ursvarvningssats vänster, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 3,7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270567 3,7
GTIN	2050002065734
Artikelklass	24U

Beskrivning**Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Teknisk beskrivning

Ø D	4 mm
f	1,7 mm
för hål från Ø D _{min}	3,7 mm
maximalt stickdjup t _{max}	0,2 mm
radie R	0,15 mm
tillverkarens beteckning	AH9YX800
Effektiv längd	20,3 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 20,3 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	lämplig		

Stål < 500 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
vått maximal	lämplig		