


**simturn AX ursvarvningssats vänster, L<sub>2</sub> = 25,4 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2mm**


## Beställningsdata

Ordernummer	270569 5,2
GTIN	2050002065789
Artikelklass	24U

## Beskrivning

### Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

## Teknisk beskrivning

Ø D	5 mm
f	2,45 mm
maximalt stickdjup t <sub>max</sub>	0,5 mm
för hål från Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
radie R	0,2 mm
tillverkarens beteckning	AEHNX800
Effektiv längd	25,4 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 25,4 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	lämplig		

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
vått maximal	lämplig		