

SIMTEK**simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm**

Beställningsdata

Ordernummer	270577 1,4
GTIN	2050002065871
Artikelklass	24V

Beskrivning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

f	0,6 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,07 mm
Ø D	4 mm
för hål från Ø D_{\min}	1,4 mm
radie R	0,1 mm
Invändig	nej
tillverkarens beteckning	A53ZCBN8
Effektiv längd	6,1 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 6,1 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig