

**simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin: 6,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270587 6,2
GTIN	2050002066069
Artikelklass	24V

Beskrivning**Utförande:**

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

radie R	0,2 mm
Ø D	6 mm
för hål från Ø D _{min}	6,2 mm
f	2,95 mm
maximalt sågdjup a _{p,max}	0,31 mm
Invändig	nej
tillverkarens beteckning	AEJ9CBN8
Effektiv längd	30,5 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 30,5 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig