



simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm



Beställningsdata

Ordernummer	270581 3,2
GTIN	2050002065949
Artikelklass	24V

Beskrivning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

f	1,45 mm
radie R	0,15 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,16 mm
Ø D	4 mm
för hål från Ø D _{min}	3,2 mm
Invändig	nej
tillverkarens beteckning	AGGVCBN8
Effektiv längd	15,2 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 15,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig