

**simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270579 1,4
GTIN	2050002065888
Artikelklass	24V

**Beskrivning****Utförande:**

Skärmaterial: CBN8

**Teknisk beskrivning**

Invändig	nej
radie R	0,1 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,07 mm
för hål från Ø $D_{\min}$	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
tillverkarens beteckning	A531CBN8
Effektiv längd	10,2 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig