

SIMTEK**simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 6,2mm**

Beställningsdata

Ordernummer	270585 6,2
GTIN	2050002066045
Artikelklass	24V

Beskrivning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

radie R	0,2 mm
f	2,95 mm
Invändig	nej
för hål från Ø D _{min}	6,2 mm
Ø D	6 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	0,31 mm
tillverkarens beteckning	ACXECBN8
Effektiv längd	25,4 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 25,4 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig