


**simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,2mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	270583 3,2
GTIN	2050002065987
Artikelklass	24V

**Beskrivning**
**Utförande:**

Skärmaterial: CBN8

**Teknisk beskrivning**

Invändig	nej
radie R	0,15 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,16 mm
f	1,45 mm
Ø D	4 mm
för hål från Ø D <sub>min</sub>	3,2 mm
tillverkarens beteckning	AQ5QCBN8
Effektiv längd	20,3 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig