

**simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 6,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270583 6,2
GTIN	2050002066014
Artikelklass	24V

Beskrivning**Utförande:**

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	0,31 mm
f	2,95 mm
för hål från Ø D _{min}	6,2 mm
radie R	0,2 mm
Invändig	nej
Ø D	6 mm
tillverkarens beteckning	AEWGCBN8
Effektiv längd	20,3 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 20,3 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig