

SIMTEK**simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 4,2mm**

Beställningsdata

Ordernummer	270585 4,2
GTIN	2050002066021
Artikelklass	24V

Beskrivning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

f	1,95 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	0,21 mm
Ø D	4 mm
radie R	0,15 mm
för hål från Ø D _{min}	4,2 mm
Invändig	nej
tillverkarens beteckning	AKJECBN8
Effektiv längd	25,4 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 25,4 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig