

**BENNING****Digital tångamperemeter, tillverkarens beteckning: CM2-1****Beställningsdata**

Ordernummer	473305 CM2-1
GTIN	4014651446892
Artikelklass	47A

**Beskrivning****Utförande:**

Robust och ergonomiskt plasthölje med belyst LCD-display. Säker växel- och likströmsnätning utan att strömkretsen behöver öppnas. Registrering av mätvärde/maximalvärde; relativ mätning.

**Användningsdata:**

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner. Auto-V-funktion för automatisk AC/DC-identifiering. Låg ingångsimpedans (LoZ) för att undertrycka "blindspänningar". Lågpasfilter (HFR 800 Hz) för mätningar på taktstyrda motordrivningar. Voltsensor för beröringsfri fas- och kabelbrottkontroll. Minne (HOLD, MAX/MIN). Nollutjämning.

**Norm:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**leveransinnehåll:**

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.

**Teknisk beskrivning**

minnesfunktion	HOLD
minnesfunktion	MAX/MIN

minnesfunktion	ZERO
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
grundnoggrannhet	0,5 %
likspänning DC	0,1 mV – 600 V
växelström AC	10 mA – 400 A
kapacitet	1 nF – 100 mF
maximal tångöppning	27 mm
frekvens	0,01 Hz – 50 kHz
överspänningskategori	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Antal ingående batterier	2
växelspänning AC	0,1 mV – 600 V
mätmetod	TRUE RMS (AC)
akustiskt kontinuitetstest	0 – 200 $\Omega$
Energiförsörjning	Batteridrivnen
visningsområde	4000
likström DC	10 mA – 400 A
resistans	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

## Tjänster

DAkS-kalibreringTångamperemeter Typ D	027060 D
KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------