

**simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270587 5,2
GTIN	2050002066052
Artikelklass	24V

Beskrivning**Utförande:**

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	0,26 mm
för hål från Ø D _{min}	5,2 mm
Invändig	nej
radie R	0,2 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
tillverkarens beteckning	ADNSCBN8
Effektiv längd	30,5 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 30,5 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig