

**simturn AX kopierinsats vänster, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270599 2,7
GTIN	2050002066151
Artikelklass	24U

Beskrivning**Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Teknisk beskrivning

f	1,2 mm
Invändig	nej
Ø D	4 mm
maximalt stickdjup t _{max}	0,5 mm
radie R	0,1 mm
tillverkarens beteckning	AE5SX800
Effektiv längd	15,2 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 15,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	240 m/min	N

Stål < 500 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	210 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		