

**simturn AX kopierinsats vänster, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270603 5,2
GTIN	2050002066205
Artikelklass	24U

Beskrivning**Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Teknisk beskrivning

maximalt stickdjup t_{max}	1 mm
för hål från Ø D_{min}	5,2 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
radie R	0,15 mm
Invändig	nej
tillverkarens beteckning	ANUDX800
Effektiv längd	25,4 mm
Produktnamnsattribut	$L_2 = 25,4$ mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	400 m/min	N

Alu > 10% Si	mindre lämplig	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	210 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		