

**simturn AX kopierinsats höger, L<sub>2</sub> = 30,5 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270597 6,2
GTIN	2050002066144
Artikelklass	24U

**Beskrivning****Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

**Teknisk beskrivning**

Ø D	6 mm
radie R	0,15 mm
för hål från Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
f	2,95 mm
Invändig	nej
maximalt stickdjup t <sub>max</sub>	1,8 mm
tillverkarens beteckning	AJ6FX800
Effektiv längd	30,5 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 30,5 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu (kortspånig)	mindre lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	210 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		