


simturn AX kopierinsats vänster, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm

Beställningsdata

Ordernummer	270599 3,2
GTIN	2050002066168
Artikelklass	24U

Beskrivning
Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Teknisk beskrivning

f	1,45 mm
Ø D	4 mm
radie R	0,1 mm
Invändig	nej
maximalt stickdjup t_{max}	0,6 mm
tillverkarens beteckning	AHTBX800
Effektiv längd	15,2 mm
Produktnamnsattribut	$L_2 = 15,2$ mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	240 m/min	N

Stål < 500 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	210 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		