

**simturn AX spårstickinsats höger, L₂ = 12,2 mm, Ø D_{min} / w: 3/0,7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270609 3/0,7
GTIN	2050002066335
Artikelklass	24U

Beskrivning**Utförande:**

Utan hörnradie (skarpkantig).

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Teknisk beskrivning

Invändig	nej
Ø D	4 mm
f	1,35 mm
maximalt stickdjup t _{max}	0,6 mm
för hål från Ø D _{min}	3 mm
Spårbredd w	0,7 mm
tillverkarens beteckning	ACVHX800
Effektiv längd	12,2 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 12,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
--	-------------------	----------------------	----------------

Datablad

Alu (kortspånig)	lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	210 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
vått maximal	lämplig		