

**simturn AX spårstickinsats höger, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub> / w: 5,2/1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270607 5,2/1,5
GTIN	2050002066243
Artikelklass	24U

**Beskrivning****Utförande:**

Utan hörnradie (skarpkantig).

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

**Teknisk beskrivning**

för hål från Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Invändig	nej
Ø D	5 mm
maximalt stickdjup t <sub>max</sub>	1 mm
f	2,45 mm
Spårbredd w	1,5 mm
tillverkarens beteckning	AG38X800
Effektiv längd	10,2 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
--	-------------------	----------------------	----------------

Alu (kortspånig)	lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	210 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
vått maximal	lämplig		