

**simturn AX spårstickinsats höger, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min} / w: 7,2/1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270613 7,2/1,5
GTIN	2050002066526
Artikelklass	24U

Beskrivning**Utförande:**

Utan hörnradie (skarpkantig).

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Teknisk beskrivning

f	3,45 mm
Ø D	7 mm
för hål från Ø D _{min}	7,2 mm
Invändig	nej
maximalt stickdjup t _{max}	2,5 mm
Spårbredd w	1,5 mm
tillverkarens beteckning	AHXAX800
Effektiv längd	20,3 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 20,3 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Datablad

Alu (kortspånig)	lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	210 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
vått maximal	lämplig		