



**simturn AX spårstickinsats fullradie höger, L<sub>2</sub> = 30,5 mm, Ø D<sub>min</sub> / w:  
7,2/1 mm**



## Beställningsdata

Ordernummer	270629 7,2/1
GTIN	2050002066939
Artikelklass	24U

## Beskrivning

### Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

## Teknisk beskrivning

f	3,45 mm
maximalt stickdjup t <sub>max</sub>	2,5 mm
för hål från Ø D <sub>min</sub>	7,2 mm
Spårbredd w	1 mm
Ø D	7 mm
radie R	0,5 mm
tillverkarens beteckning	AMUAX800
Effektiv längd	30,5 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 30,5 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

## Datablad

Alu (kortspånig)	lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	210 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
vått maximal	lämplig		