

**simturn AX axialstickinsats höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 4/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270639 4/5
GTIN	2050002067080
Artikelklass	24U

**Beskrivning****Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

**Observera:**

Större insticksdiametrar är möjliga utan modifieringar.

$D_1 = D_{\min}$  invändig diameter.

$D_2 = D_{\min}$  utvändig diameter.

**Teknisk beskrivning**

Ø D	4 mm
Spårbredd w	0,5 mm
maximalt stickdjup $t_{\max}$	1,6 mm
f	2,2 mm
Invändig	nej
Ø D <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>1</sub>	4 mm
tillverkarens beteckning	A2U5X800
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	210 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
vått maximal	lämplig		