

**simturn AX axialstickinsats höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 4/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270639 4/6
GTIN	2050002067097
Artikelklass	24U

Beskrivning**Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Observera:

Större insticksdiametrar är möjliga utan modifieringar.

$D_1 = D_{\min}$ invändig diameter.

$D_2 = D_{\min}$ utvändig diameter.

Teknisk beskrivning

maximalt stickdjup t_{\max}	3,3 mm
Ø D	4 mm
Invändig	nej
f	2,2 mm
Spårbredd w	1 mm
Ø D_1	4 mm
Ø D_2	6 mm
tillverkarens beteckning	A2VAX800
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	210 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
vått maximal	lämplig		