

3M Scotch-Brite™

Slipdukskiva med kardborrband (CER) PN-DH, Ø 125 mm, Motsvarande kornstorlek: 180**Beställningsdata**

Ordernummer	566908 180
GTIN	4064035038038
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Slipnylonrondell med kardborr med perforerat vävunderlag för säker vidhäftning. Med demonterbar centreringskärna för att skivan ska bli exakt positionerad på stödtallriken (**cirka 50 % sänkt vibrationsnivå med sliptallrik med kardborrband nr 566965**).

Universell och kraftfull **nylonduk** kombinerad **med precisionsformade keramikslipkorn (CER)** som ger hög avverkning och lång användningstid.

Användningsdata:

För **finish, mattering, övergångar** med tydligt reducerat råhetsdjup, samt för **lätt rengöring** (t.ex. borttagning av anlöpning) och **avgradning**.

På vinkelslipar med kardborrtallrik nr 566960 resp. 566965 (för sliprondeller med centreringsfunktion).

OBS!:

Slipskivor med kardborrband för för slipning, se nr **567705 och följande**.

Teknisk beskrivning

Färg	röd
finhetsgrad	Medel

Utförande	A medium
Motsvarande kornstorlek	180
skiv-Ø	125 mm
Serie	PN-DH
Slipmedel	Keramikslipkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik
slipmedelsunderlag	Slipnylon
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
tillverkarens beteckning	PN-DH
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		

Uni	lämplig
vått maximal	mindre lämplig
torrt	lämplig