

**simturn AX gängsvärvsats delprofil 60° invändig höger, L2 = 15,2 mm, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	270649 1
GTIN	2050002067301
Artikelklass	24U

Beskrivning**Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Användningsdata:

För framställning av metriska ISO invändiga gängor.

för hål från $\varnothing D_{\min}$: 3,24 mm $\varnothing D$: 4 mm

stigning: 0,7 mm

t: 0,38 mm

Spårbredd w: 0,09 mm

S: 0,32

Teknisk beskrivning

för hål från $\varnothing D_{\min}$	3,24 mm
t	0,38 mm
Spårbredd w	0,09 mm
stigning	0,7 mm
$\varnothing D$	4 mm
S	0,32
tillverkarens beteckning	A05GX800
Produktnamnsattribut	L ₂ = 15,2 mm

Produktslag

Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	lämplig		
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		