

**simturn AX gängsvärvsats delprofil 60° invändig höger, L2 = 15,2 mm, Typ: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	270649 2
GTIN	2050002067318
Artikelklass	24U

**Beskrivning****Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

**Användningsdata:**

För framställning av metriska ISO invändiga gängor.

för hål från  $\varnothing D_{\min}$ : 3,9 mm $\varnothing D$ : 4 mm

stigning: 0,8 – 1 mm

f: 1,95 mm

t: 0,46 mm

Spårbredd w: 0,1 mm

**Teknisk beskrivning**

f	1,95 mm
för hål från $\varnothing D_{\min}$	3,9 mm
Spårbredd w	0,1 mm
t	0,46 mm
$\varnothing D$	4 mm
stigning	0,8 – 1 mm
S	0,45
tillverkarens beteckning	AW95X800

Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		