



## simturn AX gängsvärvsats delprofil 60° invändig höger, L2 = 15,2 mm, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	270649 3
GTIN	2050002067325
Artikelklass	24U

### Beskrivning

#### Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

#### Användningsdata:

För framställning av metriska ISO invändiga gängor.

för hål från  $\varnothing D_{\min}$ : 4,2 mm

$\varnothing D$ : 4 mm

stigning: 0,5 – 0,7 mm

f: 1,95 mm

t: 0,4 mm

Spårbredd w: 0,06 mm

### Teknisk beskrivning

för hål från $\varnothing D_{\min}$	4,2 mm
f	1,95 mm
t	0,4 mm
Spårbredd w	0,06 mm
stigning	0,5 – 0,7 mm
$\varnothing D$	4 mm
S	0,35
tillverkarens beteckning	AD6SX800

Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		