

**simturn AX gängsvärvsats delprofil 60° invändig höger, L2 = 15,2 mm, Typ: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	270649 4
GTIN	2050002067332
Artikelklass	24U

Beskrivning**Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Användningsdata:

För framställning av metriska ISO invändiga gängor.

för hål från $\varnothing D_{\min}$: 4,8 mm $\varnothing D$: 5 mm

stigning: 1 – 1,25 mm

f: 2,25 mm

t: 0,7 mm

Spårbredd w: 0,12 mm

Teknisk beskrivning

för hål från $\varnothing D_{\min}$	4,8 mm
f	2,25 mm
Spårbredd w	0,12 mm
t	0,7 mm
$\varnothing D$	5 mm
stigning	1 – 1,25 mm
S	0,55
tillverkarens beteckning	AJA0X800

Produktnamnsattribut	L ₂ = 15,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	lämplig		
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		