

SIMTEK simturnMAX**simturn AX Center Line ursvarvningsatts höger, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub>: 2,7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270509 2,7
GTIN	2050002064737
Artikelklass	24U

**Beskrivning****Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

**Teknisk beskrivning**

maximalt stickdjup t <sub>max</sub>	0,2 mm
Invändig	nej
för hål från Ø D <sub>min</sub>	2,7 mm
radie R	0,15 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
tillverkarens beteckning	A2ACX800
Effektiv längd	20,3 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		