

SIMEK simturnMAX**simturn AX Center Line ursvarvningssats höger CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270523 1,4
GTIN	2050002064898
Artikelklass	24V

Beskrivning**Utförande:**

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

radie R	0,1 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	0,07 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Invändig	nej
tillverkarens beteckning	AW36CBN8
Effektiv längd	10,2 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 10,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		

vått minimal	lämplig
torrt	lämplig
Luft	lämplig