

**Montageverktygssortiment, 74 delar i verktygsväska, Antal delar: 74****Beställningsdata**

Ordernummer	686020 74
GTIN	4062406785284
Artikelklass	66H

Beskrivning**Utförande:**

Högklassiga textilväskor utrustade med ett praktiskt verktygssortiment, för dina dagliga arbetsuppgifter.

leveransinnehåll:

Rullmåttband: 1 st nr 462010 storlek 5

Aluminiumvattenpass: 1 st nr 467435 storlek 400

Filsats: 1 st nr 517419 storlek 200

Metallsågram med bimetallblad: 1 st nr 580750 storlek 300

Sats dubbla fasta skruvnycklar 6 – 34 mm med klämhållare: 1 st nr 610960 storlek 12 (6×7 – 30×34) med 1 st nr 611500 storlek 12

Sexkantvinkelskruvdragarsats långa, med sfäriskt huvud: 1 st nr 627225 storlek 9 (1,5 – 10 mm)

Skiftnyckelsortiment 1/4 tum: 1 st nr 630368 storlek 6 (29 delar)

Skruvdragare för spår: vardera 1 st nr 660701 storlek 3, 4, 7

Sexkantnyckel: Vardera 1 st nr 668401 storlek 0, 1, 2

Kombinationstång: 1 st nr 702995 storlek 180

Polygriptång: 1 st nr 706145 storlek 250

Plattrundrång böjd: 1 st nr 713595 storlek 200

Sidavbitare: 1 st nr 725245 storlek 160

Smideshammare: 1 st nr 750125 strl 300

Universalkniv: 1 st nr 845039 storlek 160

Arbetshandskar av läder (par): 1 st nr 094055 strl 10

Skalmskyddsglasögon: 1 st nr 096845 storlek CLEAR

Hörselkåpor: 1 st nr 097795 storlek STEEL
 Verktygsväska av textil: 1 st nr 692262 storlek 2

OBS!:

Levereras i separata förpackningar.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Teknisk beskrivning

Antal delar	74
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Verktygsväska av textil Typ 2	692262 2
Handske, par nötskinn Handskstorlek 10	094055 10
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 2	668401 2
Universalkniv med handtag av zinkpressgods 18 mm totallängd 160 mm	845039 160
Vanadinkombinationstång, blank, med 2K-grepphylsor totallängd 180 mm	702995 180
Polygriptång kemiskt svärtad, med grepphylsor totallängd 250 mm	706145 250
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 7 mm	660701 7
Sidavbitare, blank, med grepphylsor totallängd 160 mm	725245 160
Filsats med 2K-handtag, fem delar i rullväska Längd utan tånge 200 mm	517419 200

Verktgshållare i plast för antal nycklar 12	611500 12
Hörselkåpor Typ STEEL	097795 STEEL
Komfortskyddsglasögon Glastoning CLEAR	096845 CLEAR
Aluminiumvattenpass Längd 400 mm	467435 400
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 3 mm	660701 3
Dubbla u-nycklar, sats Antal nycklar 12	610960 12
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 4 mm	660701 4
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 0	668401 0
Minibågfil med bimetallblad, 24 tänder Bladlängd 300 mm	580750 300
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 1	668401 1
Smideshammare vikt utan skaft 300 g	750125 300
Rullmåttband bandlängd 5 m	462010 5
Spetstång, vinklad, blank, med grepphylsor totallängd 200 mm	713595 200
Insexnyckelsats förnicklad Antal skruvmejslar 9	627225 9
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 29 delar Typ 6	630368 6