

Garant UNILINE

UNI Z-tower stationär U-form, Typ: SM**Beställningsdata**

Ordernummer	955454 SM
GTIN	4062406785512
Artikelklass	9GC

Beskrivning**Utförande:**

Halvhögt UNI Z-tower med 25 mm tjock upplagsskiva av bambu. På alla in- och utsidor perforerade paneler \square 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. På baksidan med borstlist för kabelgenomstick samt extra kabelgenomföring. Representativt modulärt utlämningssystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Variabel och universellt användbar för olika tillämpningar och utrustningar. 2 sidväggar med bakvägg.

Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver i kombination med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

OBS!:

Tillbehör som märkningstavlor, tillsatser, bildsymboler, hyllplan, utdragslådor, dörrar och skjuthandtag finns under nr 955474 – 955499.

Teknisk beskrivning

Bredd	750 mm
effektivt djup	510 mm
Serie	Z-tower

invändig bredd	540 mm
vikt	69 kg
Djup	750 mm
höjd	945 mm
Tower-sektion effektiv höjd	850 mm
arbetskiva (tjocklek)	25 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Höjdinställning i raster	37
Produktslag	Torn av perforerad plåt