

Garant GRIDLINE

Rullarbetsbänk ToolTruck förr L-BOXX®, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	914574 4
GTIN	4062406785581
Artikelklass	9GT

Beskrivning

Utförande:

Rullarbetsbänken ToolTruck är utrustad med en arbetskriva av X-ABS för höga tekniska krav. Öppen sektion med 4 utdragshyllor, passande för 4 st plastsystemväskor L-BOXX®, som kan klickas in och ut enkelt och snabbt. Vardera 2 st plastsystemväskor L-BOXX® Nr. 693330 storlek 102 och storlek 136 passar. Eller alternativt: 2 st nr 693330 storlek 102; 1 st storlek 238 (om den tredje utdragshyllan demonteras). **Stolpramarna är försedda med stötfångare av LDPE.** Ett **centrallås** spärrar dörr, utdragslådor och utdragshyllor.

Skåpsektion med dörr och 2 upplagshyllor.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

OBS!:

Som tillval värdefack / sidofack nr 914791 som inte är integrerat i ToolTrucks centrallås, stängs med ett separat stiftcylinderlås. Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Systemväska L-BOXX® ingår inte i leveransen.

Teknisk beskrivning

antal svängbara hjul med broms	2
Djup	500 mm
Serie	ToolTruck

Stötfångare	ja
sänkbar	nej
vikt	89 kg
antal fasta hjul utan broms	2
Bredd	1195 mm
Antal dörrar	1
Lådor med individuell låsning	Enhands
höjd	1000 mm
Material arbetsskiva	X-ABS
utdragshylla effektiv bredd	370 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Rullsets till verkstadsvagn och rullarbetsbänk Typ G	915567 G
Låsplatta till GridLine Typ VA21	914227 VA21