

Garant GRIDLINE

Rullarbetsbänk ToolTruck med helt utdragbara lådor förr L-BOXX®, 16×16G, Typ: 10



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 914575 10 |
| GTIN | 4062406785598 |
| Artikelklass | 9GT |

Beskrivning

Utförande:

Rullarbetsbänken ToolTruck är utrustad med en arbetskriva av X-ABS för höga tekniska krav. Öppen sektion med 4 utdragshyllor, passande för 4 st plastsystemväskor L-BOXX®, som kan klickas in och ut enkelt och snabbt. Vardera 2 st plastsystemväskor L-BOXX® Nr. 693330 storlek 102 och storlek 136 passar. Eller alternativt: 2 st nr 693330 storlek 102; 1 st storlek 238 (om den tredje utdragshyllan demonteras). **Stolpramarna är försedda med stötfångare av LDPE.** Ett **centrallås** spärrar dörr, utdragslådor och utdragshyllor.

Med 6 utdragslådor.

leveransinnehåll:

Med indelningar:

till varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad delningslist nr 951510 storlek 75;

till varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad delningslist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

OBS!:

Som tillval värdefack / sidofack nr 914791 som inte är integrerat i ToolTrucks centrallås, stängs med ett separat stiftcylinderlås. Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Systemväska L-BOXX® ingår inte i leveransen.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Bredd | 1195 mm |
| Djup | 500 mm |
| Lådor fronthöjd | 75 mm |
| Lådor fronthöjd | 75 mm |
| Lådor fronthöjd | 75 mm |
| Lådor fronthöjd | 125 mm |
| Lådor fronthöjd | 200 mm |
| Lådor fronthöjd | 200 mm |
| höjd | 1000 mm |
| Material arbetsskiva | X-ABS |
| Stötfångare | ja |
| lådornas effektiva bredd | 400 mm |
| antal svängbara hjul med broms | 2 |
| lådornas effektiva bredd i G | 16 |
| Antal lådor | 6 |
| Lådornas effektiva yta i G | 16×16 |
| vikt | 104 kg |
| lådornas effektiva djup i G | 16 |
| Lådor med individuell låsning | Enhands |
| lådornas effektiva djup | 400 mm |
| Serie | ToolTruck |
| ComfortClose | nej |
| antal fasta hjul utan broms | 2 |
| sänkbar | nej |
| Antal dörrar | 0 |
| utdragshylla effektiv bredd | 370 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 40 kg |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Lådutdrag | Utdragsspärr |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Produktnamnsattribut | 16×16G |
| Produktslag | mobil arbetsbänk |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 75 mm | 951510 75 |
| Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 125 mm | 951510 125 |
| Rullsats till verkstadsvagn och rullarbetsbänk Typ G | 915567 G |
| Låsplatta till GridLine Typ VA21 | 914227 VA21 |