

Garant UNILINE

UNI Z-tower åkbar U-form, Typ: L



Beställningsdata

Ordernummer	955455 L
GTIN	4062406785628
Artikelklass	9GC

Beskrivning

Utförande:

Halvhögt UNI Z-tower med 25 mm tjock upplagsskiva av bambu. På alla in- och utsidor perforerade paneler 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. På baksidan med borstlist för kabelgenomstick samt extra kabelgenomföring. Representativt modulärt utlämningssystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Variabel och universellt användbar för olika tillämpningar och utrustningar. 2 sidväggar med bakvägg. Z-tower med sidpanel. Passar till märkningstavla nr 955444.

Med 4 svängbara hjul \varnothing 125 mm, 2 med parkeringsbroms.

Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver i kombination med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

OBS!:

Tillbehör som märkningstavlor, tillsatser, bildsymboler, hyllplan, utdragslådor, dörrar och skjuthandtag finns under nr 955474 – 955499.

Teknisk beskrivning

effektivt djup	510 mm
Serie	Z-tower

Ø hjul	125 mm
Djup	750 mm
vikt	86 kg
höjd	2070 mm
invändig bredd	690 mm
Bredd	750 mm
Tower-sektion effektiv höjd	850 mm
arbetskiva (tjocklek)	25 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Höjdinställning i raster	37
Produktslag	Torn av perforerad plåt