



## Sladdlös mutterdragare, Typ: GDS18V1000



### Beställningsdata

Ordernummer	074052 GDS18V1000
GTIN	4059952564586
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

Batteridrivna vridslagskruvdragare.

- **Höger-/vänstergång.**
- **Batteriladdningsindikator.**

Stark 18 V vridslagskruvdragare med **BITURBO** Brushless-teknik, för **mycket krävande** skruvdragningstillämpningar i metall.

- **3 hastighets- / vridmomentsteg för utmärkt kontroll över varvtal och vridmoment.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, L-BOXX.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851– 073867.

### Teknisk beskrivning

fästprofil verktygshållare	Utvändig 4-kant
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M24
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Batterispänning	18 V

vikt	2,9 kg
mått verktygshållare	1/2 tum
slaghastighet	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Antal ingående batterier	2
maximalt vridmoment hårt	1000 Nm
typisk användning	Heavy Duty
tillverkarens beteckning	GDS18V-1000
Energiförsörjning	Batteridrivnen
batterikapacitet	8 Ah
Batterityp	Litiumjon
maximala vibrationer enligt EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
största lossbrytningsmoment	1600 Nm
Vridmomentsteg	3
Produktslag	Slagskruvdragare