



Sladdlös mutterdragare, Typ: GDR18V200



Beställningsdata

Ordernummer	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivna vridslagskruvdragare.

- **Höger-/vänstergång.**
- **Batteriladdningsindikator.**

Kompakt 18 V vridslagskruvdragare med 1/4 tum bitsfäste.

- **Stort vridmoment och hög slagfrekvens (4000 slag/minut) gör att arbetet går snabbt framåt vid skruvdragningar i metall (upp till M16) och trä.**
- **Mycket kort utförande för perfekt hantering också i mycket svåråtkomliga lägen och vid arbete överhuvudet.**

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, L-BOXX.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851– 073867.

Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Energiförsörjning	Batteridrivna

tillverkarens beteckning	GDR18V200
mått verktygshållare	1/4 tum
Antal ingående batterier	2
maximala vibrationer enligt EN	14 m/s ²
Batterispänning	18 V
batterikapacitet	4 Ah
Batterityp	Litiumjon
slaghastighet	0 min ⁻¹
maximalt vridmoment hårt	200 Nm
vikt	1,1 kg
typisk användning	Strong
fästprofil verktygshållare	Invändig sexkant
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Vridmomentsteg	1
största lossbrytningsmoment	350 Nm
Produktslag	Slagskruvdragare