



Sladdlös mutterdragare, Typ: GDX18V210C



Beställningsdata

Ordernummer	074052 GDX18V210C
GTIN	4059952587745
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivna vridslagskruvdragare.

- **Höger-/vänstergång.**
- **Batteriladdningsindikator.**
- Kraftfull vridslagskruvdragare med 2 driftlägen för metall och trä och **Bluetooth-konnektivitet.**
- **Det speciella verktygsfästet kombinerar 1/2 tum fyrkant och 1/4 tum sexkant.**
- **3-steps PowerControl – för olika vridmoment vid olika tillämpningar.**
- **Ytterligare parametrar och driftlägen kan ställas in individuellt via Toolbox-appen.**

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, L-BOXX.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851– 073867.

Teknisk beskrivning

slaghastighet	0 - 4100 min ⁻¹
mått verktygshållare	1/4 tum
mått verktygshållare	1/2 tum

batterikapacitet	4 Ah
Energiförsörjning	Batteridrivna
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
typisk användning	Strong
vikt	1,2 kg
Batterispänning	18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Antal ingående batterier	2
maximalt vridmoment hårt	210 Nm
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M16
fästprofil verktygshållare	Invändig sexkant, utvändig 4-kant
maximala vibrationer enligt EN	9,8 m/s ²
tillverkarens beteckning	GDX18V210C
Batterityp	Litiumjon
Vridmomentsteg	3
största lossbrytningsmoment	370 Nm
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Produktslag	Slagskruvdragare