



Slipskiva (CER) Purple Grain Double, Ø 125 mm, Kornstorlek: 36



Beställningsdata

Ordernummer	566358 36
GTIN	4027497072354
Artikelklass	53L

Beskrivning

Utförande:

Slipskiva med självskärpande **keramikslipkorn (CER)** och integrerad glasfiberarmerad stödronde. **De aggressiva slipegenskaperna** hos en fiberskiva kombinerade med den **lugna gången** och långa användningstiden hos en lamellslipskiva.

2-skiktsslipduk för mycket hög avverkningskapacitet och dubbel användningstid.

Användningsdata:

Yt- och kantanvändning.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Kornstorlek	36
skiv-Ø	125 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm

Rygg	stödrondell av glasväv
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
rekommenderad arbetsvinkel	5-15 grad
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Slipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		