



Sladdlös mutterdragare Utan ackumulator., Typ: GDX18V210C



Beställningsdata

Ordernummer	074051 GDX18V210C
GTIN	4059952587721
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivnen vridslagskruvdragare.

- **Höger-/vänstergång.**
- **Batteriladdningsindikator.**

Kraftfull Momentslagskruvdragare med 2 driftlägen för metall och trä. Med **Bluetooth-konnektivitet.**

- **Det speciella verktygsfästet kombinerar 1/2 tum fyrkant och 1/4 tum sexkant.**
- **3-steps PowerControl – för olika vridmoment vid olika tillämpningar.**
- **Ytterligare parametrar och driftlägen kan ställas in individuellt via Toolbox-appen.**

leveransinnehåll:

Version exkl. batteri och exkl. laddare, inklusive L-BOXX.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851– 073867.

Teknisk beskrivning

mått verktygshållare	1/4 tum
mått verktygshållare	1/2 tum

Energiförsörjning	Batteridrivnen
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
slaghastighet	0 - 4100 min ⁻¹
typisk användning	Strong
Batterispänning	18 V
maximalt vridmoment hårt	210 Nm
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M16
tillverkarens beteckning	GDX18V210C
vikt	1,2 kg
maximala vibrationer enligt EN	9,8 m/s ²
fästprofil verktygshållare	Invändig sexkant, utvändig 4-kant
Batterityp	Litiumjon
batterikapacitet	4 Ah
Vridmomentsteg	3
största lossbrytningsmoment	370 Nm
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Produktslag	Slagskruvdragare