



Batteridrivnen borrarvdragare exkl. batteri, Typ: GSR18V150C



Beställningsdata

Ordernummer	070246 GSR18V150C
GTIN	4059952523217
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

- **Kompakt och kraftfull batteridrivnen borrarvdragare med höger-/vänstergång.**
- **LED-lampa för belysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikatorn.**
- **Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.**
- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.**
- **Softgrip.**

Möjlighet till eftermontering av **Connectivity**-modul.

leveransinnehåll:

Inklusive L-BOXX och extra handtag, **exkl.** batteri och laddare.

OBS!:

Passande reservbatterier, starterset och laddare finns från nr 073851 och nr 073863– 073867.

Teknisk beskrivning

motor konstruktion	borstlös motor
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm

vikt	2,1 kg
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
maximal spiralborr-Ø i trä	150 mm
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 2200 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	GSR18V-150C
Antal ingående batterier	0
maximalt vridmoment mjukt	84 Nm
Batterispänning	18 V
maximala vibrationer enligt EN	2,5 m/s ²
Batterityp	Litiumjon
maximalt vridmoment hårt	150 Nm
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Energiförsörjning	Nätdriven
typisk användning	Heavy Duty
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 550 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i stål	16 mm
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18V
USP2	Borstlös motor, med mjukt handtag, exkl- batteri, i L-Boxx